




**Nahezu  
staubfreies  
Eintauchen und  
Schlitzen durch  
Klapphaube**

**NEU**



Schlitzen von Rohrkanälen

**Geteilte  
Arbeitsspindel –  
Möglichkeit der  
Montage von  
Fugenfrässeiben  
bis 10 mm  
Segmentstärke**



**Ø 180**



Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

**TECHNISCHE DATEN**

**EMF 180.2**

Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	2.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	3.100 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
max. Schlitztiefe	60 mm
max. Schlitzbreite	60 mm
Gewicht	8,2 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>0672C000</b>
Lieferumfang	im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug

**Mauerschlitzzfräse  
EMF 180.2**

**Die leistungsstarke  
Mauerschlitzzfräse für härteste  
Materialien**

**ANWENDUNG:**

- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

**MERKMALE:**

- 60 mm Schlitzbreite für effektives Arbeiten bei der Sanitärinstallation
- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 15 mm
- Nutbreiten von 7-60 mm
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

**mind. 50 %  
Zeitersparnis**

Sparen Sie sich den 2. Schlitzvorgang bei stärkeren Rohren mit Dämmung/Abwasserrohren Ø 40, 50 mm!



**Bodenführungsgestell  
EMF 180**

ermüdungsfreies Erstellen von Schlitzern und Dehnungsfugen in Böden

**Noch schneller mit  
EIBENSTOCK „Quick Break“**

Distanzscheibensatz für drei Diamanttrennscheiben – Ausbrechen durch Mittelschlitz

(siehe Zubehör Seite 114)



FÜR TRENNSYSTEME			
	16	Diamanttrennscheibe Ø 230 mm für ETR 230	37448000
	17	Diamanttrennscheibe Universal Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ ETR 400 P	37475000
	18	Verschlussstopfen (Aluminium) für Staubabsaugung <b>Beim Trennen von Metall zwingend erforderlich!</b>	37476000
	19	Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P	3744G000
		Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 400 mm für ETR 400 P	3744T000
	20	Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 350 mm, ETR 350/ETR 350 P	3744H000
		Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 400 mm, ETR 400 P	3744V000
	21	Adapterset für Randnahschnitt für ETR 350/ETR 350 P	3744K000
		Adapterset für Randnahschnitt für ETR 400 P	3744W000
	22	Schnitttiefeinstellung für ETR 350/ETR 350 P inkl. Abdeckblech	3744L000
		Schnitttiefeinstellung für ETR 400 P inkl. Abdeckblech	3744U000
	23	Führungsschienen-Set 200 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 400 P 2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß	3744N000
	24	Führungsschiene 100 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 400 P inkl. Verbinder und Befestigungsfuß	3744P000
	25	Befestigungsset für Führungsschienen für ETR 350/ETR 350 P/ETR 400 P	35729000
Für Montage erforderlich!			
FÜR DOPPELBLATTSÄGE			
	26	Sägeblattsatz Universal Premium, 2-teilig	37452000
FÜR MAUERSCHLITZFRÄSEN			
	27	Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 mm	3744D000
	28	Diamanttrennscheibe Standard Ø 150 mm	37440000
	29	Diamanttrennscheibe Premium Ø 150 mm	37441000
	30	Diamanttrennscheibe Premium Ø 180 mm	37443000
	31	Distanzscheibensatz zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180	3744E000
	32	zur Nutzung von 4 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180	37445000
	33	zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 180.2	3744S000
	34	V-Fugenscheibe Ø 180 mm für EMF 180.2 - zum Erstellen von Dehnungsfugen	37442000
	35	Bodenführungsgestell EMF 180	3744X000