

## fetra Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1050 x 700  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL5007/RAL7035, mit 1 Schränken,  
mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118794



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Tisch- und Schrankwagen

Traglast 600 kg

Schrankwagen





- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1050 x 700 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007/RAL7035
- geschweißte Stahlkonstruktion
- mit 1 Schränken
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Radlager	Rillenkugellager
Wagentyp	Schrankwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Traglast	600 kg	Material	Stahl
Ladeflächenlänge	1050 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	700 mm	Schiebebügel	1 Stück
Wagen Ausstattung	1 Schrank	Radanordnung	rechteckig
Schrank	1 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	905 mm	Farbe	RAL5007/RAL7035
Etagen Anzahl	2 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Garantie	10 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	79 kg
Rad-Ø	200 mm		

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225620		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 700 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar