

stumpf

conteneur de tri sélectif

ABF Mod. 2

auto-effaçable, Capacité 1 x 80 l, hauteur x largeur x profondeur 870 x 450 x 450 mm, avec 2 ouverture(s) d'introduction, seau intérieur en acier, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1003 jaune de sécurité, couvercle en acier RAL1003 jaune de sécurité



Numéro d'article: 118115

stumpf Conteneur de tri sélectif ABF Mod. 2

pour une utilisation en intérieur

conteneur de tri sélectif

- tablette
- auto-effaçable
- Capacité 1 x 80 l
- hauteur x largeur x profondeur 870 x 450 x 450 mm
- convient pour le intérieur
- avec couvercle oscillant
- auto-fermant et anti-odeurs
- avec 2 ouverture(s) d'introduction
- seau intérieur en acier
- Vidage facile par extension
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1003 jaune de sécurité
- couvercle en acier RAL1003 jaune de sécurité
- conf. à DIN 4102 ou DIN EN 13501-1
- 5 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	couleur du couvercle	jaune de sécurité // RAL1003
capacité	80 l	Matériau corps	acier
unité collectrice	1 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
nombre d'ouvertures d'introducti	2 pièce	couleur du corps	jaune de sécurité // RAL1003
hauteur	870 mm	matériau de couvercle	acier
largeur	450 mm	matériau de récipient intérieur	acier
profondeur	450 mm	vidange par	extension
coupe-feu	auto-effaçable	gerbable	non
réservoir intérieur	oui	forme	angulaire
mécanique de roulement	non	garantie	5 années
roulant	non	norme	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
couvercle	oui	Poids	22,8 kg
type de couvercle	couvercle oscillant		