

Artikelnummer: 127024

Kurzbeschreibung: Industrie-Kranwaage KERN HFM 10, max. 10000 kg

Langbeschreibung: Industrie-Kranwaagen KERN HFM, bis 10 t: Ausgestattet mit drehbarem Haken mit Sicherheitsverschluss einem selbstleuchtenden LED-Display (Ziffernhöhe 30 mm) und einer LED-Ladeanzeige für den Akku. Die Betriebsdauer beträgt ca. 60 Stunden, die Ladezeit über Netzadapter beansprucht 12 Stunden. Mit Data-Hold-Funktion: die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste solange "eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird. Die Präzision liegt im Bereich von 0,2% vom max. Wiegebereich.



Funk-Fernbedienung serienmäßige Ausstattung mit Reichweite von ca. 20 m alle Funktionen auf der "ON/OFF" anwählbar inklusive Batterie Size AAA (2 x 1,5 V) Maße: B 48 x T 10 x H 95 mm Modell HFM 1
Wiegebereich: max. 1000 kg Ablesbarkeit: 100 g Gewicht: ca. 16 kg Gehäusegröße: B 270 x T 175 x H 200 mm Gesamtlänge: A 80/B 40/C 540/D 610 mm Modell HFM 3
Wiegebereich: max. 3000 kg Ablesbarkeit: 500 g Gewicht: ca. 18 kg Gehäusegröße: B 270 x T 175 x H 200 mm Gesamtlänge: A 75/B 50/C 540/D 610 mm Modell HFM 5
Wiegebereich: max. 5000 kg Ablesbarkeit: 500 g Gewicht: ca. 23 kg Gehäusegröße: B 300 x T 190 x H 230 mm Gesamtlänge: A 75/B 50/C 650/D 730 mm Modell HFM 10
Wiegebereich: max. 10000 kg Ablesbarkeit: 1000 g Gewicht: ca. 35 kg Gehäusegröße: B 300 x T 190 x H 230 mm Gesamtlänge: A 100/B 60/C 750/D 840 mm DKD-Kalibrierschein - auf Anfrage - gegen Mehrpreis erhältlich (bitte gleich mitbestellen, nachträglich nicht möglich!) Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

EAN/GTIN: 4045761111684