

pompe vide-fûts

pour fluides extrêmement purs et agressifs avec une viscosité maximale de 500 mPas, puissance de refoulement maximale 0,3 litres par levée, profondeur d'immersion 950 mm



Numéro d'article: 200977

Pompes vide-fûts

en PTFE

pompe vide-fûts

- pour fluides extrêmement purs et agressifs avec une viscosité maximale de 500 mPas
- puissance de refoulement maximale 0,3 litres par levée
- profondeur d'immersion 950 mm
- robinet d'arrêt anti-gouttes
- boîtier en PTFE

Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	commande	main
manipulation de fûts / conteneur	pompe	puissance refoul. max. l/levée	0,3 l/levée
type pompe	pompe vide-fûts	profondeur d'immersion	950 mm
fluide	fluides extrêmement purs et agressifs	équipement manutention pour fûts	robinet d'arrêt anti-gouttes
viscosité max.	500 mPas	matériau de boîtier	PTFE
récipients de stockage	jerrycan, ballon, fût jusqu'à 200 l	Poids	1,08 kg

Accessoires

200963		bouchon de fût, diamètre d'ouverture 40 - 70 mm, en PVC
200964		vissage de fût, filetage filetage fin R2" intérieur, en polypropylène
200965		vissage de fût, filetage filetage grossier Mauser 2" intérieur, en polypropylène
200966		vissage de fût, filetage filetage grossier Tri-sure intérieur, en polypropylène

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm