

Feuille de données du produit



Article N°: 2115 Transpalette

Equipements de manutention



Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Rotation : 2 x 100°. Galets en tête de fourches. Résistance au roulement faible, ainsi qu'aux produits chimiques. Indiqués sur sols plats et lisses. Roulement bruyant.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	2500
Longueur totale (mm)	1540
Largeur totale (mm)	540
Hauteur de levée (mm)	85 - 200
Longueur fourches (mm)	1150
Largeur fourches (mm)	160
Largeur de portée (mm)	540
Type de pneu	Nylon
Roues (mm)	200 x 50
Boggies exécution	Nylon tandem
Boggies diamètre x largeur (mm)	80 x 70
Poids (kg)	73
Pays d'origine	Malaisie
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976021157