



60-Liter-Kanister,
Bestell-Nr. 117-824-10



10-Liter-Kanister,
Bestell-Nr. 154-118-10

Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE)

- mit UN-Zulassung
- mit Tragegriff, Schraubkappe und PE-Napfdichtung ausgerüstet
- in palettengerechter Form und stapelbar

ZUBEHÖR



siehe Seite
431

Deckel-Schlüssel

Volumen [L]	10	20	30	60
Maße außen L x B x H [mm]	230 x 200 x 310	288 x 258 x 380	380 x 280 x 400	400 x 350 x 640
UN-Zulassung	3H1/X1.9/250...	3H1/X1.9/250...	3H1/X1.9/250...	3H1/X1.9/250...
Verschluss	Nr. 51 (55 mm)	Nr. 61 (60 mm)	Nr. 61 (60 mm)	Nr. 71 (70 mm)
Bestellnummer	154-118-10	117-822-10	117-823-10	117-824-10

Transparente Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE)

- inkl. Tragegriff
- palettengerechte Form
- stapelbar
- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- aus lebensmittelechtem, chemisch beständigem Polyethylen (PE)



Volumen	5 Liter	10 Liter	10 Liter restentleerbar	20 Liter	25 Liter	30 Liter
Maße außen L x B x H [mm]	189 x 145 x 251	230 x 190 x 307	230 x 190 x 340	290 x 234 x 391	290 x 234 x 474	360 x 290 x 409
UN-Zulassung	3H1/X1.9/250...	3H1/X1.9/250...	3H1/Y1.8/150..	3H1/Y1.9/150..	3H1/Y1.9/150..	3H1/Y1.9/150..
Verschluss	Nr. 51 (55 mm)	Nr. 51 (55 mm)	Nr. 61 (60 mm)	Nr. 61 (60 mm)	Nr. 61 (60 mm)	-
Bestellnummer	217-773-10	217-774-10	217-778-10	217-775-10	217-776-10	217-777-10



20-Liter-Kanister aus Polyethylen (PE) mit UN-Zulassung

Kanister aus Polyethylen (PE), mit Auslaufrohr

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrstoffen
- mit rotem Auslaufrohr sowie unverlierbarem Schraubverschluss
- Einfüllöffnung innen ca. Ø 29 mm

ZUBEHÖR



siehe Seite
380

DENSORB Sicherheits-schrank mit Bindevliesrolle

Volumen [L]	20
Maße außen L x B x H [mm]	365 x 178 x 435
UN-Zulassung	UN 3H1/Y/150/...
Bestellnummer	216-871-10