

# HAILO PROFILINE D 250

DIE EXTREM STABILE, BEIDSEITIG BESTEIGBARE ALU-PROFI-DOPPELSTUFENLEITER. BELASTBAR BIS 250 KG.



## ALU-PROFI-DOPPELSTUFENLEITER

- Hoch belastbar bis 250 kg • Innovative Holm-Stufen-Verbindung ohne Überstände
- Fuß-Verstrebung für eine hohe Stabilität
- Beidseitig nutzbar durch Stufen auf jeder Seite • Transportsicherung zur optimalen Verräumung • Praktischer Klemmschutz • 80 mm tiefe rutschsicher profilierte Stufen • Rutschfeste Fußkappen aus abriebfestem Kunststoff

## PROFESSIONAL DOUBLE-SIDED STEP LADDER

- High load capacity of up to 250 kg • Innovative rail/step joint and with non protruding rail of the top • Struts at foot provide superb stability
- Steps on either side allow both sides to be used • Transport safety lock ensures optimal stowing • Spacer stops fingers from being trapped • 80 mm deep, slip-resistant, profiled steps • Non-slip, wear-resistant plastic caps on feet

## ÉCHELLE PROFESSIONNELLE DOUBLE À MARCHES

- Charges de jusqu'à 250 kg possibles
- Raccord innovant montants/échelons, sans dépassements • Entretoisement des pieds pour une grande stabilité • Utilisable des deux côtés grâce aux marches de chaque côté • Verrouillage de transport pour un rangement optimal
- Protection des doigts • Marches à profil antidérapant, 80 mm de profondeur • Embouts antidérapants en plastique résistant au frottement



| Type                                                                                | 8724-250                             | 8725-250                             | 8726-250                             | 8727-250                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 2 x 4                                | 2 x 5                                | 2 x 6                                | 2 x 7                                |
|    | A = 45 cm<br>B = 100 cm              | A = 48 cm<br>B = 120 cm              | A = 50 cm<br>B = 140 cm              | A = 54 cm<br>B = 160 cm              |
|    | 102 cm                               | 126 cm                               | 152 cm                               | 176 cm                               |
|   | 230 cm                               | 250 cm                               | 280 cm                               | 300 cm                               |
|  | A = 112 cm<br>B = 45 cm<br>C = 18 cm | A = 140 cm<br>B = 48 cm<br>C = 18 cm | A = 167 cm<br>B = 51 cm<br>C = 18 cm | A = 194 cm<br>B = 54 cm<br>C = 18 cm |
|  | 6,4                                  | 8,0                                  | 9,6                                  | 11,2                                 |
|  | A = 1<br>B = 12                      | A = 1<br>B = 8                       | A = 1<br>B = 8                       | A = 1<br>B = -                       |

