

DATENBLATT

Tisch Lesegerät



Beschreibung

KP1401 Tischscanner

Das Desktop-Lesegerät KP1401 liest 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich Aztek Barcodes, schnell und einfach, unabhängig davon, ob sie auf Papier oder vom Bildschirm eines Mobiltelefons gedruckt oder angezeigt werden. Der Tischleser KP1401 verfügt für einen besseren Komfort eine weiche Beleuchtung und kann um 10° geneigt werden. Dank seiner Leistungsfähigkeit und seines Komforts ist der Tischleser KP1401 das ideale Zubehör für jedes POS-System.

Haupteigenschaften

Physische Eigenschaften

Abmessungen: Höhe 93 mm, Breite 95 mm, Tiefe 157 mm

Gewicht: 298 g, ohne Kabel

Kabel: Abnehmbares Anschlusskabel 1,6 m

Anschluss: RJ-45-Telefonbuchsenanschluss

Gehäuse-Material: PC

Anzeige: Piepser, LED

Datenübertragung: Unterstützte Schnittstelle USB-Tastatur, virtuelle USB-Datenübertragung,

RS-232 (optional)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Tisch Lesegerät

Leistung

Betriebsart: Handheld-Barcodescanner, intuitives Scannen
 Programmiermethode: Manuell (Erkennung spezieller Barcodes)
 Firmware-Aktualisierung: Unterstützt
 Eingangsspannung: USB 5 ±0.25VDC
 Strom: Standby: 110 mA Scannen: 370 mA
 Bildgröße: 1280 x 800 pixels
 Sichtfeld: Horizontal: 64°, senkrecht: 44°
 Scanwinkel: ±70°, ±70°, 360° (Schrägstellung, Abstand, gerollt)
 Druckkontrast: 20% minimaler Reflexionsunterschied
 Mindestauflösung: SR□1D□Code 128□4mil
 Dekodierungstiefe
 5 mil Code39 (3 Zeichen)) 5mm - 55mm
 10 mil Code39 (3 Zeichen)) 0mm - 140mm
 13 mil UPC (6 Zeichen)) 0 mm - 150mm
 20 mil Code39 (1 Zeichen)) 0mm - 239mm
 6.7 mil PDF417 (20 Zeichen)) 15mm- 60mm
 10 mil QR (20 Zeichen)) 0mm - 40mm
 20 mil QR (20 Zeichen)) 0mm - 150mm

Datenerfassung

Dekodierfähigkeit 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (ehemals RSS)Varianten
 Dekodierfähigkeit 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroQR Code, MicroPDF417

Umwelteinflüsse

Temperatur: Betrieb -20° bis 55°C
 Lagerung: -20° bis 75°C
 Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend)
 Wasserfest: IP50
 Sicherheit: Sicherheit: EN62471:2008 - EN60950
 EMV: EN55022, EN55024
 Falltiefe: Mehr als 30 Mal 1,5 m auf Beton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
KP1401	Tisch Lesegerät

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

