

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 2800 kg, Bereifung
Polyurethan, Durchmesser x Breite
300 x 100 mm, Nabe mit Kugellager,
Naben Länge x Ø 100 x 40 mm,
Felge aus Gusseisen, Befestigung mit
Platte, Länge x Breite 255 x 200 mm

Artikelnummer: 502890



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Schwerlastrad

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 2800 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser x Breite 300 x 100 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 100 x 40 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 255 x 200 mm
- Schraubloch Abstand 210x160 mm, Schraubloch-Ø 16 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Schwerlasträder	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Gesamthöhe	395 mm
Traglast	2800 kg	Nabenhöhe	100 mm
Bereifung	Polyurethan	Nabenbohrung	40 mm
Rad-Ø	300 mm	Radbreite	100 mm
Material Felge	Gusseisen	Länge Platte	255 mm

Radlager	Kugellager	Breite Platte	200 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Abstand	210x160 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	16 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	35,5 kg

Zubehör

502899		Rad, Traglast 2800 kg, Bereifung Polyurethan, Durchmesser x Breite 300 x 100 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 100 x 40 mm, Felge aus Gusseisen
--------	---	--

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen