





**Dauerlichtmodul, gelb, LED, 24 V**

**Typ** SL4-L24-Y  
**Art.-Nr.** 171317  
**Katalog Nr.** SL4-L24-Y

**Lieferprogramm**

Sortiment			Signalsäulen SL
Grundfunktion			Dauerlichtmodul
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>	V	24 V AC/DC
Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
<b>Farbe</b>			
			gelb
			
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

**Technische Daten**

**Allgemeines**

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			gelb
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht		g	45

**Strombahnen**

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U <sub>imp</sub>	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U <sub>i</sub>	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

**Module**

Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED

Leckstrom	A	< 0.003
Lebensdauer	h	> 100000
Abstrahlwinkel		360°
Strom-/Leistungsaufnahme		
24 V AC/DC	A	0,022 - 0,033
Spannungsbereich		24 V AC/DC ± 10 %

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-30
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	60

## Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, optisch (EC000232)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, optisch (ecI@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011])		
Funktion		Dauerlicht
Farbe		gelb
Außendurchmesser	mm	43
Schutzart (IP)		IP66
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	24 - 24
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	24 - 24
Betriebsspannung bei DC	V	24 - 24
Spannungsart		AC/DC
Art des Leuchtmittels		LED
Gehäusefarbe		schwarz

## Approbationen

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13



### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047001ZU SL4, generelle Anleitung

IL047001ZU SL4, generelle Anleitung

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf)

IL047001ZU SL4, instructions générales

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf)