


PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® with TRIttech™ 76-730

Farbe Beschichtung	Hellblau
Farbe Futter	Weiß
Ausführung	Stulpe - 35 cm
Beschichtung	Latex
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutsicherem Griff
Futter	Nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10



Maße

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Breite Handinnenfläche (mm)	102	107	114	118	126
Nahtfarbe	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3131A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/ Kategorie A	TÜV Rheinland	KLMNOP
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX



PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® with TRItch™ 76-730

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 2000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroxid 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Schwefelsäure 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpetersäure 65 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Essigsäure 99 %	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniakwasser 25 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 P - Wasserstoffperoxid 30 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-5: 2016 Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen	Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden.

Permeation Break Trough Times (BTT)

Acrylic acid (79-10-7)	3 (62)	CENTEXBEL
n-Heptan (142-82-5)	0 (5)	TÜV Rheinland
Natriumhydroxid (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Schwefelsäure (7664-93-9)	4 (152)	TÜV Rheinland
Salpetersäure (7697-37-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Essigsäure (64-19-7)	3 (90)	TÜV Rheinland
Ammonium hydroxide (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Wasserstoffperoxid (7722-84-1)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Salzsäure (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Schwefelsäure (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert



PRODUKTDATENBLATT

Sanitized	Ja
-----------	----



Besondere Merkmale

Lebensmittelkontakt (EU)	Ja
Food contact	Ja (AZ571540)



PRODUKTDATENBLATT

MaxiChem® with TRItch™ 76-730

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	120	126	134	138	148
Bruttogewicht (kg)	9.6	10	10.6	10.9	11.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	8.6	9.0	9.6	9.9	10.6

Ausgabedatum: 04/04/2023

