

Termékinformációk

64 22 115

Elektronikai homlokcsípőfogók

DIN ISO 9654




- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- átdugott precíziós csukló
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükörpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 56 HRC
- Homlokcsípőfogó, mini vágóél kis fazettával
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



Általános	
Cikkszám	64 22 115
EAN	4003773017806
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	115 x 69 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,8 mm
Fejszélesség (A)	11 mm
Pofa hossza (B)	20 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6 mm
Vágási hossz mm (C)	3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



64 22 115

