



TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungser-  
klärung (ÜHP)

## Chemikalienschrank mit Typ 30 Sicherheitsbox

- inkl. Sicherheitsbox Typ 30 nach EN 14470/Teil 1 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke
- kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
- Sicherheitsbox mit Auffangwanne (5 Liter), selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
- Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
- stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

### Farbausführungen:

Korpus und Türen in Türkisgrün (RAL 6016)  
oder Korpus in Enzianblau (RAL 5010), Türen in  
Purpurrot (RAL 3004)



Bestell-Nr. 165-279-J0

Detailausschnitt: Lüftungsschlitze in der Schrankfront.

Typ	UWS 19 P	PSM 19 P
Ausstattung	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R
Ausführung	Türen ohne Lüftungsschlitze	Türen mit Lüftungsschlitzen
Maße außen B x T x H (mm)	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	50	50
Farbe Korpus	blau	grün
Farbe Türen	rot	grün
Bestellnummer	165-277-J0	165-279-J0