

# DIGITUS 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink

DN-651134  
EAN 4016032486046



## Industrieller 4+1-Port Gigabit Ethernet Switch Unmanaged, 4 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbits

DN-651134 ist ein industrieller Gigabit-Ethernet-Switch mit 4 Port 10/100/1000 Mbps RJ45 +1 Port 1000 Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40° ~ 80°, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651134 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet.

## Der DN-651134 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 4+1-Port- Gigabit Ethernet-Switch, der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.

- 4 Ports 10/100/1000 Base-Tx RJ45 mit Autonegotiation und Auto-MDI/ MDI-X-Funktion
- 1-Port 1000 Base-Fx Schnittstelle SFP
- 12V bis 48V DC, redundanter Stromanschluss möglich
- Betriebstemperatur: - 40° bis 80°
- IP40-Aluminiumgehäuse
- Unterstützt 6KV DC Ethernet ESD-Schutz
- Unterstützt 6KV DC EFT-Schutz für die Stromleitung
- Schutz bei Vibration, Schock und Fall
- Problemlose Installation auf DIN-Schiene
- Leistungsspezifikation: Bandbreite: 14Gbps, Paketpufferspeicher: 1.2Mbit, Paketweiterleitungsrate: 10.5Mpps, MAC-Adresstabelle: 2K
- Flusskontrolle: Nutzt die Backpressure Technologie für Halbduplex, Nutzt die "pause Frame" Technologie im Vollduplex Modus
- Gehäuse: Aluminiumgehäuse der Schutzklasse IP41

- LED-Anzeige: Strom: Rot, Glasfaser: Link 2(Grün), Ethernet: Gelb
- Stromeingang: 12 bis 48V DC, Es ist möglich eine redundante Stromversorgung zu installieren
- Stromverbrauch: < 3 Watt
- Netzwerkprotokolle: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x
- Industriestandard: FCC CFR47 Teil 15, EN55022/CISPR22, Klasse A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (Kontakt), ±12kV (Luft), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Stromanschluss: ±4kV; Datenanschluss: ±2kV, IEC61000-4-5 (Überspannung)
- Abmessungen (B x T x H): 118 x 92.4 x 40 mm
- Produktgewicht: 0.45 kg
- Arbeitsumgebung: Betriebstemperatur: -40 bis max 80°; Lagertemperatur: -40 bis max. 80°
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 95 % (keine Kondensation)
- Anzahl der Ports: 4
- Anzahl der Ports: 4
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: ja
- Anzahl der Ports (Uplink): 1
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: SFP
- VLAN: nein

## Lieferumfang

- 4+1 Port- Gigabit Ethernet-Switch
- Handbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	24	13,40	22,50	39,00	46,50	40.803,80
Innen-VPE	1	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,56	5,40	13,50	16,50	1.202,85
Netto einzeln ohne VP	1	0,46	3,40	8,60	12,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

