



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MCH
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact (Masterpact MTZ3)

Zusatzmerkmale

Kontrolltyp	Standard
Montagemodus	Fixiert
[Uc] Steuerkreisspannung	100 - 130 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un
Max. Leistungsaufnahme in VA	180 VA
Überstromschutz	2 - 3 x In 0,1 s
Max. Ladezeit	4 s
Max. Betriebsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact	Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,6 cm
VPE 1 Breite	12,9 cm
VPE 1 Länge	22,9 cm
VPE 1 Gewicht	1,854 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------