

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E



Spannung, ~220-240V, 0/50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Durchmesser 235 mm. Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, tiefstrahlend.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 235 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 2000, 3000, 4000 und 5000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper.

Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

Reflektorgehäuse: Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satinierem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Geräteträger: Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlussteckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeclipst. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI (-EDS3): Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm² + 2x2,5mm². Notlichtelement und wartungsfreier NiCd-Akku für Dauerschaltung 3 Stunden, mit Selbsttest, 220-240 VAC.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 40 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.

Hinweis: Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: ca. 500 lm


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L1	255
L4	275
B1	115
H	235
HE	240
D	235
D2	235
DE min	223
DE max	225
Gewicht [kg]	0,34



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	22
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.84A
Leuchtenlichtstrom [lm]	4567
Leuchtenleistung [W]	44
Leuchteffizienz [lm/W]	103
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen		Blendungsbewertung nach UGR									
X	Y	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H	2H	15.6	16.3	15.8	16.4	16.6	14.6	15.2	14.8	15.4	15.6
	3H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.5	14.5	15.0	14.7	15.2	15.5
	4H	15.4	15.9	15.7	16.2	16.4	14.4	14.9	14.7	15.1	15.4
	6H	15.4	15.8	15.7	16.1	16.4	14.3	14.8	14.6	15.1	15.3
	8H	15.3	15.8	15.6	16.0	16.3	14.3	14.7	14.6	15.0	15.3
12H	15.3	15.7	15.6	16.0	16.3	14.2	14.7	14.6	15.0	15.3	
4H	2H	15.4	15.9	15.7	16.2	16.4	14.4	14.9	14.7	15.1	15.4
	3H	15.3	15.7	15.6	16.0	16.3	14.2	14.7	14.6	15.0	15.3
	4H	15.2	15.6	15.6	15.9	16.2	14.2	14.5	14.5	14.9	15.2
	6H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	14.1	14.4	14.5	14.8	15.1
	8H	15.1	15.4	15.5	15.7	16.1	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1
12H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	
8H	4H	15.1	15.4	15.5	15.7	16.1	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1
	6H	15.0	15.2	15.4	15.6	16.1	13.9	14.2	14.4	14.6	15.0
	8H	14.9	15.1	15.4	15.6	16.0	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0
	12H	14.9	15.0	15.3	15.5	16.0	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0
12H	4H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	14.0	14.3	14.4	14.6	15.1
	6H	14.9	15.1	15.4	15.6	16.0	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0
	8H	14.9	15.0	15.3	15.5	16.0	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5450 lm