



## VideoScope XXL



**5 m**  
DOF 1...6 cm

Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken – met opnamefunctie

Rev/0316



– De camerakop aan de flexibele leiding zendt de beelden direct naar het LC-display.



– **Probleemlokalisatie:** de camera geeft weer wat zich achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, kabels enz. bevindt - dankzij de LED-verlichting ook onder slechte lichtvoorwaarden.

– **REC-functie beeld en video:** De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen.

– **Camerakop en kabel zijn waterdicht**

– **Ideaal voor ontoegankelijke plekken** dankzij kleine meetkop (ø 9 mm)

– **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden** dankzij 5 m lange camera.

– Krachtige objectverlichting dankzij **4 hoogrendementsleds**

– **Vermindering van externe lichtinvloeden:** contrastrijk LC-display dat ook bij sterke lichtinval een optimale weergave waarborgt.



– Gebruik van externe monitoren via **TV-Out-aansluiting**

– **Functie voor de formattering van de SDHC-geheugenkaart**

– **Rotatie:** Het beeld op de monitor kan met behulp van de beeldrotatie 180° worden gedraaid.



Camerakop (ø 9 mm) met LED-verlichting

3,5" TFT-kleurendisplay

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
VideoScope XXL	082.115A	4 021563 687404	2

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>CAMERAKOP</b>	ø 9 mm, waterbestendig, IP 67
<b>CAMERAFOCUS</b>	F1 cm - F6 cm
<b>BEELDSCHERMTYPE</b>	3,5" TFT-kleurendisplay
<b>RESOLUTIE CAMERA</b>	640 x 480 pixel
<b>RESOLUTIE DISPLAY</b>	320 x 240 pixel
<b>RESOLUTIE FOTO / VIDEO</b>	720 x 480 pixel
<b>FOTOFORMAAT / VIDEOFORMAAT</b>	JPEG / AVI
<b>LED</b>	10 helderheidsstanden
<b>ZOOM</b>	1,5-voudige digitale zoom in stappen van 10 %
<b>GEHEUGEN</b>	Ondersteunt SDHC-kaart tot max. 8 GB
<b>INTERFACE</b>	Mini-usb
<b>AANSLUITINGEN</b>	Micro-SD, Analoge video
<b>LENGTE FLEXIBELE SLANG</b>	5 m
<b>VOEDING</b>	4 x AA 1,5 Volt batterijen
<b>ARBEIDSTEMPERAATUUR</b>	0 °C ... 45 °C
<b>OPSLAGTEMPERAATUUR</b>	-10 °C ... 60 °C
<b>GEWICHT</b> (incl. batterijen)	1,2 kg



### VideoScope XXL

+ batterijen  
+ USB-kabel

**Verpakkingsafmetingen** (B x H x D)  
175 x 300 x 190 mm

**5 m**  
DOF 1...6 cm

<b>CAMERA</b>	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	<b>DISPLAY</b>	320 x 240 pixel	3,5"	180°	ZOOM 1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4 x AA
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	------	------	-----------	-----	----	-----	-----------	--------