

Bauer

Wasserdichter Kippwagen

KW-ET 250

Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm, Inhalt 0,25 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231512

Bauer wasserdichter Kippwagen KW-ET 250

schnelles Entleeren durch abgeschrägte Schüttwand

Wasserdichter Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm
- Schüttkantenhöhe 680 mm
- Inhalt 0,25 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 75 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Seitenbleche Vollblech
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 1 Lenkrolle + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,25 m³	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Höhe	990 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1115 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	820 mm	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Schüttkantenhöhe	680 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Stahl	Farbe	feuerrot // RAL3000
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 1 Lenkrolle
Wand Ausführung	Vollblech	Bereifung	Vollgummi
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Rad-Ø	250 mm
Kippsicherung	Federkippsicherung	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
ebenerdige Entleerung	ja	Gewicht	75 kg

Zubehör

500412



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,25 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung