

# Universal Laptop-Netzteil 65 W

Ladegerät mit neun Adaptersteckern und Universalspannung, kompatibel mit den meisten Notebooks, ideal als zusätzliches oder Ersatz-Netzteil, enthält abnehmbares EU-Stromkabel, schwarz

Part No.: [180962](#)

EAN-13: 0766623180962 | UPC: 766623180962

## Merkmale:

- Taschenfreundliches Ladegerät, ideal als zusätzliches oder Ersatz-Netzteil, liefert bis zu 65 W von einer Steckdose an Ihr Notebook
- Wählt automatisch zwischen fünf Spannungsausgangsstufen (15, 18,5, 19, 19,5 und 20 V) für eine umfassende mobile Stromlösung
- Abnehmbares 1,5 m Netzkabel mit C7 auf Netzstecker
- Integriertes 1,2 m Netzkabel mit neun auswechselbaren Adaptersteckern für korrekte Polarität und Passform
- Geeignet für die meisten Laptops, Chromebooks™ und Ultrabooks™ von Acer®, Asus®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® und mehr
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
- Abnehmbares Stromkabel kann durch andere Länderversionen ersetzt werden, z. B. C7 auf US, EU, UK und mehr - kein separater Reiseadapter benötigt
- Integrierter Kabelbinder mit Klettverschluss für verknotungsfreien Transport
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- ETL
- UKCA

### Elektrische Details

- AC-Eingang: 110,0 - 240,0 V; 50 - 60 Hz, 1,5 A (max.)
- Einstellungen Spannung/Stromstärke (max.):
  - 65.0 W Ausgang:
    - 15,0 V / 4,0 A
    - 18,5 V / 3,51 A
    - 19,0 V / 3,42 A

- 19,5 V / 3,33 A
- 20,0 V / 3,25 A
- Überschwingen:  $\leq 5\%$
- Restwelligkeit und Rauschen:  $\leq 200,0$  mV

#### Adapterstecker im Lieferumfang - Formate

- M1:  $\varnothing 6,0 \times 3,0 \times 10,7$  mm (15,0 V)
- M4:  $\varnothing 4,8 \times 1,7 \times 10,7$  mm (18,5 V)
- M5:  $\varnothing 5,5 \times 2,5 \times 10,7$  mm (19,0 V)
- M7:  $\varnothing 5,5 \times 2,1 \times 10,7$  mm (19,0 V)
- M8:  $\varnothing 6,0 \times 4,5 \times 10,7$  mm (19,5 V)
- M11:  $\varnothing 7,9 \times 5,5 \times 12,5$  mm (20 V)
- M13:  $\varnothing 5,5 \times 1,7 \times 10,7$  mm (19,0 V)
- M20:  $\varnothing 4,0 \times 1,7 \times 10,7$  mm (19,0 V)
- M28:  $11,0 \times 4,6 \times 12,0$  mm (20,0 V)

#### Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) — Spannungslimit: 150% (max)
- Over-temperature Protection (OTP)

#### Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 110 x 48 x 30 mm
- Nettogewicht: 340 g
- Gross weight: 400 g
- Gehäuse: Kunststoff

#### Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 30°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20 - 65°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht-kondensierend): 20 - 80%
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(nicht-kondensierend): 10 - 90%

#### Lieferumfang

- Universal Laptop-Netzteil 65 W - EU
- Abnehmbares Netzkabel mit C7 auf Netzstecker, 1,5 m
- Integriertes Netzkabel, 1,2 m, für Adapterstecker
- 9 auswechselbare Adapterstecker
- Anleitung

#### Kompatibilität

- HINWEIS: Bitte prüfen Sie Ihr aktuelles Netzteil auf seine Ausgangsspannung und -leistung um Kompatibilität mit den obenstehenden elektrischen Anforderungen zu gewährleisten
- Kompatible Geräte sind u. a.: Acer®, Asus®, Compaq®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® und mehr

