

# Vakuumsauger-Halter

## ESH-HB-3-PK

Teilenummer: 189208

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	0,313 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	27 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M4
Vakuumanschluss	PK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl