


Bestellbezeichnung
MD 180i/R

Bestellnummer
EM10055010

EAN Code
4015120055010



Kurzbeschreibung:

- Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich in **Relaisausführung**
- Mit integriertem Akustiksensord für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- Mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVG's, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
- Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes
- Mit Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben
- Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter
- Ausführung in IP 44 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör)
- Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
- Manuelles Schalten durch integrierten Schalter EIN/AUS/AUTO möglich
- Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe
- Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung
- Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS


Technische Daten:

Netzspannung 230 V ~, 50 Hz
 Leistungsaufnahme ca. 0,9 W
 Erfassungsbereich 180° horizontal, 60° vertikal
 Reichweite ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 1,1 m - 2,2 m
 Einstellmöglichkeiten mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
 Schaltleistung 230 V ~, 50 Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 450 A/200 µs
 Anzahl schaltbare EVGs 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
 Nachlaufzeit Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
 Lichtwert ca. 5 - 2000 Lux
 Slave-Eingang ja
 Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C...+50 °C
 Schutzart IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
 Schutzklasse II
 Prüfzeichen TÜV Süd
 Montageart Wandmontage
 Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat
 Abmessungen ca. Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm

Zubehör

- EM10055102 - Abdeckung IP 20 weiß
- EM10055119 - Abdeckung IP 20 signalweiß
- EM10055126 - Abdeckung IP 20 cremeweiß
- EM10055133 - Abdeckung IP 20 anthrazit
- EM10055140 - Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik
- EM10055157 - Abdeckung IP 44 weiß
- EM10055164 - Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß
- EM10055270 - Abdeckung IP 20-SKK weiß
- EM10055287 - Abdeckung IP 20-SKJ weiß
- EM10410024 - MD/PD 180 Slave
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10980701 - RC-Filter aluminiumfarben

Maße in mm



Hinweis: Abdeckung IP 20 und IP 44 nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellen.

Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen.