

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1275 x 1345 x 1200 mm, inhoud 0,7 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1000 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw wielen en vorkslaffen

Artikelnummer: 531113



## Bauer Kiepbak

kiepbak




- hoogte x lengte x breedte 1275 x 1345 x 1200 mm
- hoogte stortkant 1175 mm
- inhoud 0,7 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 132 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 180 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw wielen en vorkslaffen

## Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorkslaffen	80 mm
inhoud	0,7 m <sup>3</sup>	breedte vorkslaffen	200 mm

hoogte	1275 mm	afstand vorkokers	180 mm
lengte	1345 mm	inrijdbreedte	180 mm
breedte	1200 mm	kraan	nee
draagvermogen	1000 kg	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
hoogte stortkant	1175 mm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
kantelfunctie	handmatig	oppervlak	gelakt
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	kleur	blauw // RAL 5012
gelijkvloerse leging	ja	kleur uitvoering	blauw
onderrijdbaar	ja	plafond	nee
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	132 kg

### Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs