

Der Komfort-Favorit, mit Tränenblech-Design

- sehr hoher Stehkomfort durch Vinylkonstruktion aus Mikrozellen mit Millionen eingeschlossener Luftblasen
- entlastet Füße, Gelenke und Wirbelsäule, verbessert die Blutzirkulation
- verhindert aufsteigende Bodenkälte
- für mittlere Beanspruchung
- strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbodenbelägen
- für trockene Arbeitsbereiche
- 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
- Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblech-Struktur für komfortables Stehen und hohe Trittsicherheit
- rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR181
- Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101

TOP-SELLER



Industrielles Tränenblech-Design erlaubt Bewegungsfreiheit



| Typ | Vorkonfektionierte Anti-Ermüdungsmatten | |
|-----------------------|---|-------------|
| | DS 9.15 | DS 9.R |
| Version | Matte | Rolle |
| Maße außen B x T [mm] | 910 x 1500 | 910 x 18300 |
| Materialstärke [mm] | 13 | 13 |
| Werkstoff | PVC | PVC |
| Gewicht [kg] | 6 | 64 |
| Bestellnummer | 123-414-J0 | 137-057-J0 |

| Typ* | Anti-Ermüdungsmatten nach Wunschmaß | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | DS 6.K | DS 9.K | DS 12.K |
| Breite Außen [mm] | 600 | 910 | 1220 |
| Länge nach Wahl ** | ja | ja | ja |
| Materialstärke [mm] | 13 | 13 | 13 |
| Werkstoff | PVC | PVC | PVC |
| Gewicht [kg/m] | 2,3 | 3,5 | 4,7 |
| Bestellnummer | 179-375-J0 | 137-058-J0 | 179-376-J0 |

*lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter


**auf Wunsch bis zu 18,3 m Länge individuell gefertigt

Der Komfort-Favorit, mit Noppenprofil

- sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
- für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
- für mittlere Beanspruchung
- strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
- Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR181
- Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
- Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern.



Noppenoberfläche für hohen Steh-Komfort



NEU

| Typ | Vorkonfektionierte Anti-Ermüdungsmatten | |
|----------------------------|---|------------|
| | BS 6.9 | BS 9.15 |
| Version | Matte | Matte |
| Maße außen B x T [mm] | 600 x 910 | 910 x 1500 |
| Materialstärke [mm] | 13 | 13 |
| Werkstoff | PVC | PVC |
| Gewicht [kg] | 2,1 | 5,3 |
| Bestellnummer grau | 247-760-J0 | 247-761-J0 |
| Bestellnummer gelb/schwarz | 247-765-J0 | 247-766-J0 |

| Typ* | Anti-Ermüdungsmatten nach Wunschmaß | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | BS 6.K | BS 9.K | BS 12.K |
| Breite [mm] | 600 | 910 | 1220 |
| Länge nach Wahl ** | ja | ja | ja |
| Materialstärke [mm] | 13 | 13 | 13 |
| Werkstoff | PVC | PVC | PVC |
| Gewicht [kg/m] | 2,3 | 3,5 | 4,7 |
| Bestellnummer grau | 247-762-J0 | 247-763-J0 | 247-764-J0 |
| Bestellnummer gelb/schwarz | 247-767-J0 | 247-768-J0 | 247-769-J0 |

*lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter

**auf Wunsch bis zu 18,3 m Länge individuell gefertigt