

Servierwagen

Traglast 100 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 765 x 520
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
weiß, Räder mit Polyurethan-
Bereifung



Artikelnummer: 272169

Servierwagen

- Traglast 100 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 765 x 520 mm
- Höhe x Länge x Breite 895 x 765 x 520 mm
- Etage(n) herausnehmbar
- Etage(n) gerade
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Naben mit Schwenklager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Servierwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	765 mm	Bereifung	Polyurethan
Ladeflächenbreite	520 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Höhe	895 mm	Radlager	Schwenklager
Etagen Anzahl	2 Stück	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Traglast	100 kg	Material Gehäuse	Stahl
Traglast Etage	50 kg	klappbar	nein
Material Plattform	Holz	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Plattform	melaminbeschichtet	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Farbe	weiß
Farbe Etage	weiß	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Etage(n) Funktion	herausnehmbar	Anlieferung	zerlegt
Aufbauten	keine	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Länge	765 mm	Gewicht	18 kg
Breite	520 mm		

Dazu passt auch ...

219586



Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml

219597



Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml

222830



Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm