

**PIDG**

Interne TE-Nummer 6-36153-1

PIDG, Rings & Spades, Ring Tongue, 22 – 16 AWG, .26 – 1.65 mm<sup>2</sup>,

509 – 3260 CMA, #10, Stud Diameter 5 mm [.197 in], Tongue

Thickness .79 mm [.031 in]

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kontakte &amp; Kabelverbinder &gt; Ringe und Gabelkontakte &gt; PIDG RINGZUNGENKABELSCHUHE

Klemmen- und Spleißart: **Ring Tongue**Wire Size: .26 – 1.65 mm<sup>2</sup>

Drahtgröße: 509 – 3260 CMA

Bolzengröße: #10

[Alle PIDG RINGZUNGENKABELSCHUHE \(422\)](#)**Eigenschaften****Produktmerkmale**

Beschreibung der Form	RING-041
Bolzengröße	#10
Hülstentyp	Geschlossene Hülse
Abdichtbar	Nein
Insulated	Yes
Leitungs-/Kabeltyp	Regulärer Draht
Unterstützungsausführung	Isolationsunterstützung

**Konfigurationsmerkmale**

Bohrungsanzahl	1
Klemmenwinkel	Gerade

**Elektrische Kennwerte**

Spannung (max.)	300 V
-----------------	-------

**Sonstige Eigenschaften**

Prüfsteckplatz	Nein
Gewicht pro Stück	3.249 g
Beschichtungsmaterial	Kupfer, Zinn

**Kontaktmerkmale**



Klemmen- und Spleißart	Ring Tongue
------------------------	-------------

Klemmenausrichtung	Ausgleich
--------------------	-----------

### Montage und Anschlusstechnik

Drahtisoliationsunterstützung	Mit
-------------------------------	-----

### Abmessungen

Wire Size	.26 – 1.65 mm <sup>2</sup>
-----------	----------------------------

Drahtgröße	509 – 3260 CMA
------------	----------------

Bolzendurchmesser	5 mm [.197 in]
-------------------	----------------

Zungendicke	.79 mm [.031 in]
-------------	------------------

Gesamtlänge	21.44 mm [.844 in]
-------------	--------------------

Durchmesser der Drahtisolation (max.)	3.18 mm [.125 in]
---------------------------------------	-------------------

Durchmesser der Drahtisolation	2.03 – 3.18 mm [.08 – .125 in]
--------------------------------	--------------------------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	105 °C [221 °F]
---------------------------	-----------------

### Betrieb/Anwendung

Starke Beanspruchung	Nein
----------------------	------

### Industriestandards

Mit behördlicher Genehmigung	Nein
------------------------------	------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	100
------------------	-----

Verpackungsmethode	Loses Teil
--------------------	------------

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2017 (173) Enthält keine SVHC
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	
--	--

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020  
(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN  
2017 (173)

Halogengehalt

BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900  
ppm aus anderen Quellen

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

## Kompatible Teile



Auch serienmäßig | PIDG



Crimp-Aderend-Hülsen, Flachkontakte und Ferrulen(41)



Gehäuse für Crimpkontakte(1)



Leiterplattenkontakte(9)



Messer-Verbinder(11)



Presstechnik(17)



Ringe und Gabelkontakte(862)



Schnelltrennanschlüsse(53)



Spezialklemmen(1)




Spleiße(48)



Tragbare Crimpwerkzeuge(1)

## Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilenummer586863-000  
202C663-71/86-0




TE Teilenummer5-208743-1  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,24C7 POS




TE Teilenummer86177-4  
26 MODIV HSG COMP DR .100CL



TE Teilenummer811197-000  
222D921-12-0



TE Teilenummer360041-1  
FASTON 187 TAB HSG NYLON NAT



TE Teilenummer1-1546453-2  
CORDSET,STRANDED,INDUS,5  
METER



TE Teilenummer1-87175-9  
09 LOCKING CLIP HSG SR MRKD



TE Teilenummer52963  
TERMINAL,PG SPR SPD 12-10 10

## Dokumente

## Produktzeichnungen

[PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)

Englisch

---

## CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-36153-1\\_AF.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-36153-1\\_AF.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-36153-1\\_AF.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

## Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

---

## Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch

---

## Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch