

Lenkrolle

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe.

Ausführung:


Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.

Hinweis:

Radachse verschraubt.

Zeichnungen


Lenkrolle



Lenkrolle

Zeichnungen

Drehkranzlagerung:



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Tragfähigkeit kg
K1761.08025	ohne Feststellsystem	Rollenlager	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.10030	ohne Feststellsystem	Rollenlager	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.12538	ohne Feststellsystem	Rollenlager	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.16040	ohne Feststellsystem	Rollenlager	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.20050	ohne Feststellsystem	Rollenlager	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205