

Termékinformációk

79 02 120

Precíziós-elektronikai oldalcsípőfogó

DIN ISO 9654



- Minifej
- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Precízen köszörült, éles vágóélek, igen kis fazettákkal, az érzékeny elektronikus alkatrészek pontos vágásához; fazetta nélkül is a színelő vágáshoz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Kb. 20%-kal kevesebb súly, mint a hagyományos elektronikai fogóknál
- Csavarozott csukló különösen gondosan gyártott csuklófelületekkel a teljes nyitási tartományban elérendő egyenletes, súrlódásmentes mozgás érdekében
- Könnyű járású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitáshoz
- Ergonómiailag optimalizált markolatburkolatok
- Golyóscsapágy-krómacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Altalános

Cikkszám	79 02 120
EAN	4003773061403
Fogó	barnított
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	57 g
Méreték	120 x 60 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,6 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1,4 mm
Pofa hossza (B)	6,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Fejszélesség (A)	9 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk