

Krause inhangstellingladder STABILO® Professional

balklengte 3,2 m, voor verticale
hoogte tot 2,95 m, 12 treden met
profiel, met 4 inhanghaak voor
buisdiameter 30 mm, van aluminium

Artikelnummer: 203656



Krause Inhangstellingladder STABILO® Professional met 4 haken

inhangstellingladder

- balklengte 3,2 m
- voor verticale hoogte tot 2,95 m
- 12 treden met profiel
- diepte trede 80 mm
- met 4 inhanghaak voor buisdiameter 30 mm
- breedte 380 mm
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 7,2 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest







- 10 jaar garantie


Technische details

stijgtechniek	stelling-inhangladder	onderbouw	antislip laddervoeten
laddertype	inhangstellingladder	inhanghaken aantal	4 stuks
materiaal	aluminium	voor buisdiameter	30 mm
gebruik	eenzijdig	ladder voor op de trap	nee
lengte paal	3,2 m	in-/uitklapbaar	nee
voor verticale hoogte tot	2,95 m	verrijdbaar	nee
treden aantal	12	certificering	TÜV getest
type trede/sport	treden met profiel	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	7,2 kg
breedte	380 mm		

Gerelateerde Producten

203658		rail voor stelling-inhangladder, lengte x diameter 3 m x 30 mm, van licht metaal, geëloxeerd
203659		houder voor stelling-inhangladder, nodig per 1 m buisrail
203660		houder voor stelling-inhangladder, met eindaanslag, links
203661		houder voor stelling-inhangladder, met eindaanslag, rechts

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart