

## Termékinformációk

# 71 31 250

## KNIPEX CoBolt® XL Kompakt csapszeg-vágók



- Nagyobb keresztmetszetek és nagyon kemény anyagok erőteljes vágásához
- Kétkézes kezelés a maximális vágóerő érdekében
- Vágás nagyobb keresztmetszeteknek a jobb karátétel okozta, könnyebb vágására szolgáló mélyedéssel a forgáspontok közelében
- 60% erőmegtakarítás a hagyományos erő-oldalsípófogókhoz képest
- 40-szeresre növelt kézi erő a speciális csuklószerkezetnek köszönhetően
- Csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és húzalok húzáshoz Ø 1,0 mm-es átmérőtől
- Indukciósan edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Altalános

Cikkszám	71 31 250
EAN	4003773079644
Fogó	feketére foszfátózott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	475 g
Méret	250 x 53 x 20 mm

### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 6,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,3 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 4,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Kétkézes kezelés a maximális vágóerő érdekében

