



TASKI® Jontec 300

Niedrigschäumender, neutraler Fußboden- Unterhaltsreiniger

Produktbeschreibung

Niedrigschäumender, neutraler Fußbodenreiniger für alle wasserfesten Hartböden. Geeignet für die manuelle Reinigung und den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen.

Eigenschaften

- pH-neutral
- Effektive Kombination verschiedener Arten von Tensiden
- Mit patentierter Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)
- Schnelltrocknend
- Schaumarm, schnellwirkend
- Vielseitig verwendbar

Vorteile

- Hervorragend geeignet für alle wasserfesten Bodenbeläge
- Äußerst ökonomisch dank hervorragender Reinigungsleistung schon bei niedriger Dosierung
- Trocknet schnell und streifenfrei
- O.N.T. Technologie zerstört Geruchsmoleküle und hinterlässt einen langanhaltenden, frischen Duft
- Ideal für Scheuersaugmaschinen: Niedrigschäumend für eine schnelle Aufnahme der Reinigungslösung und eine optimale Nutzung des Schmutzwassertanks
- Auch geeignet für Nasswischsysteme und Einscheibenmaschinen

Anwendungshinweise

Dosierung

TASKI Jontec 300 ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich und wird entweder manuell dosiert (Standardkonzentrat) oder über eines unserer Dosiersysteme (JFlex®, QuattroSelect®, IntelliDose™). Detaillierte Informationen zu den spezifischen Dosiergeräten finden Sie in der Tabelle der technischen Daten.

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

Anwendung

1. Nasswischmethode: Dosieren Sie das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer, tragen Sie die Lösung auf und entfernen Sie die verschmutzte Lösung.
2. Sprühmethode: Dosieren Sie das Produkt in eine etikettierte, mit Wasser gefüllte Sprühflasche. Anwendungslösung auf eine kleine Fläche sprühen und diese mit einem roten Pad und einer Einscheibenmaschine bearbeiten.
3. Scheuersaugmaschine: Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank, tragen Sie die Lösung auf, Schrubben und Entfernen Sie die verschmutzte Lösung. Bei starken Verschmutzungen die Reinigungslösung einwirken lassen.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec 300

Niedrigschäumender, neutraler Fußboden-Unterhaltsreiniger

Gebinde	Beschreibung/ Verpackung	Eimer	Maschine	Aussehen	pH-Wert Konzentrat	pH-Wert Gebrauchslösung	Relative Dichte (20°C)
Standardkonzentrat	Jontec 300 6x1, 6x2L, 2x5, 1x10L, 1x200 und 1x950L	0,4-0,5% (16-25ml ü 5L) max 5% Sprühmethode: 5% (25ml ü 500ml)	0,4-0,5% (40-50ml ü 10L) max 2%	Klare, grüne Flüssigkeit	≈ 8,5	+/- 7.5	1,002 g/cm ³
J-Flex	Jontec 300 J-Flex 1x1,5L und 1x5L	0,2% (150 Eimer bei 1,5L)	0,2% (75 Tank 10L oder 250 Tank 10L)	Klare, grüne Flüssigkeit	≈ 8,3	+/- 7.5	1.01 g/cm ³
J-Flex		0,2% (500 Eimer bei 5L)		Klare, grüne Flüssigkeit	≈ 8,3	+/- 7.5	1.01 g/cm ³
QuattroSelect	TASKI Jontec 300 QS 2x2,5L	0,2%, max 0,4%	0,2%, max 0,4%	Klare, grüne Flüssigkeit	≈ 8,3	+/- 7.5	1.01 g/cm ³
IntelliDose	TASKI Jontec 300 ID 2x1,5L	N/A	0,2%, 0,3% oder 0,5%	Klare, grüne Flüssigkeit	≈ 8,3	+/- 7.5	1.01 g/cm ³

Die tatsächliche Dosierung ist abhängig von einigen Standortbedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Verfahren). Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt (SDS) zu entnehmen. sds.diversey.com/

Nur für die professionelle Anwendung geeignet. Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde.

Vor extremen Temperaturen schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht auf empfindlichen Böden wie z.B. unversiegeltes Holz oder Kork verwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinien 73/404/EEC und 79/405/EEC und deren späteren Änderungen.