



LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft

Artikel-Nr. 1264 1073

LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft , weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen

82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 8,9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 950lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr. 1264 1073
Stand: 15.02.2021 21:24

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Länge	68 mm
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	8,9 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige

Einbautiefe	106 mm
Strom	500 mA
Lichtstrom	950 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung