

# Kupplungen NW 19



## Schnellverschluss-Kupplungen

NW 19

**Werkstoffe:** Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR  
**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +100 °C  
**Betriebsdruck:** -0,4 bis 35 bar  
**Durchfluss\*:** 8000 l/min (Option -BA: 6400 l/min)

**Vorteil:** • Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden  
 \*6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz



Kompatibel zu\*\*  
 Rectus 39  
 Hansen 7000-1\*

## Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 19

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	außen
KDG 34 NW19	KDG 34 NW19 MSV	G 3/4"
KDG 10 NW19	KDG 10 NW19 MSV	G 1"
KDG 114 NW19	KDG 114 NW19 MSV	G 1 1/4"



## Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 19

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	innen
KDGi 34 NW19	KDGi 34 NW19 MSV	G 3/4"
KDGi 10 NW19	KDGi 10 NW19 MSV	G 1"
KDGi 114 NW19	KDGi 114 NW19 MSV	G 1 1/4"



## Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

NW 19

Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	innen
KDS 19 NW19	KDS 19 NW19 MSV	19
KDS 25 NW19	KDS 25 NW19 MSV	25




## Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 19

**Optional:** mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	außen
KSG 34 NW19	KSG 34 NW19 MSV	G 3/4"
KSG 10 NW19	KSG 10 NW19 MSV	G 1"
KSG 114 NW19	KSG 114 NW19 MSV	G 1 1/4"




## Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 19

**Optional:** mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	innen
KSGi 34 NW19	KSGi 34 NW19 MSV	G 3/4"
KSGi 10 NW19	KSGi 10 NW19 MSV	G 1"
KSGi 114 NW19	KSGi 114 NW19 MSV	G 1 1/4"




## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 19

**Optional:** mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA


Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	innen
KSS 19 NW19	KSS 19 NW19 MSV	19
KSS 25 NW19	KSS 25 NW19 MSV	25



Wälzlager  
 ab Seite  
 1105



Reinigungstechnik  
 auf Seite 1056



Hebezeuge und  
 Zurrgurte  
 ab Seite 1066



FESTO  
 Kugelhähne m. Antrieb finden  
 Sie in unserem [Online-Shop](#)

\*\* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.