

Artikelnummer: 134195

Kurzbeschreibung: Reinigungssauger NSG
uClean 1432 ST

Langbeschreibung: Reinigungssauger NSG
uClean 1432 ST: Reinigungssauger mit
Grundausrüstung zum Nass-/Trockenreinigen von
Gebäuden (Gewerbe, Garage, Haushalt etc.),
Grobschmutz und Werkstatt. 32 l Spezial-
Kunststoffbehälter Schlauchaufwicklung und
Steckerfixierung Blasfunktion
Wasserstandserkennung Parkposition
Zubehördepot Netzanschlusskabel (PVC), 8 m lang
Cellulose-Faltenfilterpatrone FP 3600 (3600 qcm
Filteroberfläche), Zusatzfilter FSS 1200 Vliesbeutel
FBV 25-35 Technische Daten: Leistungsaufnahme:



max. 1400 Watt Volumenstrom: max. 69 l/s Unterdruck: max. 259 mbar Lautstärke: db (A)
Behältervolumen: max. 32 l Brutto, 28 l Staub, 21 l Wasser Aktionsradius: 9,75 - 10,75 m
Gewicht: 9,3 kg Maße: B 370 x L 390 x H 635 mm Zubehör-Set ST, bestehend aus: 1 x
Saugschlauch (Ø 49 mm, 1,75 m) 2 x Saugrohr, Kunststoff, je 500 mm 1 x Fugendüse,
160 mm lang 1 x Grobschmutzdüse 1 x Grobschmutz-Bodendüse 36, 360 mm breit
Zubehör im Lieferumfang enthalten! Europäische Normen Geprüft nach Normen und
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. Alle Geräte werden in der Ausführung 230 V,
50/60 Hz geliefert. Staubklasse: "L" Industriesauger in der Staubklasse "L" sind geeignet
zum Aufsaugen von trockenen Stäuben mit MAK-Werten >1 mg/cbm POWER-TECHNIK
FÜR PROFIS Leistungsstarker Schnellläufermotor mit bis zu 20 % mehr Leistung Der
einstufige Schnellläufermotor mit einer neuartigen High-Speed-Turbine sorgt für einen
optimalen Wirkungsgrad mit deutlich höherem Volumenstrom und Unterdruck als
vergleichbare Motoren mit gleicher Wattleistung und ist zudem wesentlich
leichter und kompakter. Die bewährte Starmix-Bypass-Kühlung für Nass- und
Trockensaugen wurde beibehalten. Die Lebensdauer der Kohlebürsten beträgt über 800
Stunden! Optimierter Behälter mit bis zu 20 % mehr Nutzvolumen Überzeugendes,
modernes und ansprechendes Behälterdesign mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Der
neue Schnellläufermotor benötigt wenig Platz, wodurch der Filter näher am Behälterkopf
platziert werden kann. So entsteht ein größeres Behältervolumen. Die schlagfeste und
robuste Konstruktion ist auf den Einsatzbereich abgestimmt. Dank der glatten Innenwände
erfolgt das Entleeren schnell und einfach. Der tief gelegene Schwerpunkt, große Räder
und Lenkrollen bewirken eine ausgezeichnete Standfestigkeit. Blasfunktion mit
Bajonettkupplung Die neue Blasfunktion mit einem beachtlichen Ausblasstrom von 215
km/h kann auch parallel zum Einsaugen betrieben werden. Einfach einen Starmix-
Saugschlauch (nur zusammensteckbare Schläuche) in die Bajonettkupplung stecken,
einrasten und los geht's. Neu: Feststellbremse "SmartStop" Mit dieser neuen
Feststellbremse lässt sich der NSG schnell und stabil in der Parkposition fixieren
nur mit dem Fuß, ohne dass die Hände benötigt werden. Außerdem dient sie als
Fahrschutz und schützt das Fahrgestell vor Beschädigungen und erleichtert das
Überwinden von Hindernissen. Weiterhin lässt sich die Fußbremse als ergonomisch
geformter Handgriff zur einfachen und sauberen Entleerung des Behälters nutzen.
Rundum standfest Große Räder (130 mm) für perfekten Leichtlauf Gummierte Räder
für leises und kratzfreies Arbeiten Mit optimierter Fahrtraverse ECO-Schalter/Wipp-Fuß-
schalter für EIN/AUS Der I/O-Schalter befindet sich leicht zugänglich an der Oberseite
des Behälters Die NSG-LD-Geräte verfügen außerdem über eine Energiesparfunktion
(ECO-Modus)

EAN/GTIN: 4011240016252