bac sur roulettes

rolltainer®

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1800 x 800 x 710 mm, hauteur utile 1600 mm, rehausses: 3 parois (grillage), 3 tablettes, tablette grillagée, droit, structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en treillis avec renfort en fer en coin, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 219830

Roll-conteneur rolltainer®

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 800 x 710 mm
- hauteur utile 1600 mm
- rehausses: 3 parois (grillage), 3 tablettes
- tablette grillagée, droit
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en treillis avec renfort en fer en coin
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- instruction de montage : Paroi arrière avec 4 brides en plastique, vis et écrous pour liaison sécurisée avec les parois latérales

Détails techniques				
appareil de manutention	chariot de manutention	surface de châssis	galvanisé	
type de chariot	bac sur roulettes	emboîtable	non	

rehausses	3 parois (grillage), 3 tablettes	Ø de roue	108 mm
charge	500 kg	pneumatique	polypropylène
hauteur	1800 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur	800 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur	710 mm	type tablette/niveau	tablette grillagée
hauteur utile	1600 mm	nombre de tablettes/niveaux	3 pièce
plateforme	ajourés	matériau de tablette	acier
équipement de plateforme	avec renfort en fer en coin	surface de tablette	galvanisé
matériau de plateforme	treillis	alignement de niveaux	droit
surface de plateforme	galvanisé	instruction de montage	Paroi arrière avec 4 brides en plastique, vis et écrous pour liaison sécurisée avec les parois latérales
matériau de châssis	acier	Poids	52,2 kg

Accessoires

220101



tablette grillagée, force 150 kg, le fond est accroché, Avec cadre hauteur 25 mm, en treillis, galvanisé