


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Start-Power Batterie - 72512GUG

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	225 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	1150 A (EN)
Gewicht Weight	58 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure +++ diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 518x276x242 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten, schwarzer Deckel black box, black cover
Ausführung 2 Technology	Blei-Calciumlegierung, geschlossen und wartungsfrei
Separator	Microporöse Gummiseparatoren + Glasvlies +++ microporous rubber separator + glass mat
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Entgasung durch Schraubstopfen +++ low maintenance
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie +++ starter battery
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

