

## Broszura informacyjna

# 92 91 02

## Pinceta krzyżowa precyzyjnych



- Automatyczne przytrzymywanie: siła sprężyny sprawia, że pęseta nadaje się idealnie między innymi do lutowania małych i bardzo małych elementów
- Do zastosowań wymagających bardzo precyzyjnej funkcji samoczynnego zamykania, np. w mikroskopii, przy montażu precyzyjnym lub lutowaniu
- Do prac lutowniczych przy tranzystorach, diodach ze złotego drutu itp.
- Dzięki idealnie symetrycznym końcówkom i doskonałemu wyważeniu nadaje się do różnorodnych zastosowań w przemyśle elektronicznym
- Wykonanie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewnia odporność na wysokie temperatury i doskonałą odporność na korozję w odniesieniu do większości chemikaliów, soli i kwasów
- Wykonana ręcznie, o doskonałej matowej, odpornej na zarysowania i bezodblaskowej powierzchni
- Precyzyjne pęsety krzyżowe do wyjątkowo wymagających zastosowań, w których odporność na korozję i wytrzymałość są najważniejszymi wymogami
- Stal nierdzewna, najwyższej jakości

### Ogólna

Nr art.	92 91 02
	3X.SA.1
EAN	4003773086819
Materiał	stal nierdzewna, najwyższej jakości
Powierzchnie chwytające	Powierzchnie chwytające gładkie
Waga	12 g
Wymiary	120 x 10 x 11 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Powierzchnia	matowe
Wersja	prosta
Szerokość końcówki (A)	0,12 mm
Szerokość końcówki (B)	0,2 mm
Wersja końcówka pincety	Spiczaste
Odporność na korozję	tak
Testowana ESD	nie
izolowane wg VDE	nie
Branże	Przemysł Dla elektroników
Magnetyczna	niemagnetyzowalne (80%)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych