

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK PROFESSIONELLER VOLLTÜRKÜHLSCHRANK



DER PROFESSIONELLE VOLLTÜRKÜHLSCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT
- INNOVATIV, GERÄUMIG UND MIT MODERNEM DESIGN
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

ADN 350 S

EAN: 80 03437 62049 2

AUSSTATTUNG:

- Farbe Stahlgrau, rostfrei
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- automatischer Wasserverdampfung
- LED-Beleuchtung
- Robuster Griff
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare FüÙe
- elektromechanischer Thermostat

MERKMALE

Bruttoinhalt	350 Liter
Nutzinhalt	230 Liter
GittermaÙe (B x T)	50,2 x 35,5 cm
Lagertemperatur	-2°C bis +8°C
Umgebungstemperatur	bis +30°C
Energieverbrauch	735 kWh/Jahr
Geräusch/Schallleistung	50 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	230 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 62 x 63 cm (verpackt)	
Gewicht/brutto	57,5 kg
Gewicht/netto	53 kg

Whirlpool