

## HS stationaire heftafels



Profiel verstevigd blad


De universele stationaire heftafel voor het heffen van zware lasten kan plaatsbesparend toegepast worden door de heftafel in een put te plaatsen.

### Kenmerken

- Volgens EN 1570.
- 400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP55.
- Robuuste bodem constructie.
- Profiel verstevigde tafel.
- Massief stalen scharen.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchromde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Compacte aandrijfuniteit.

### Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.



Type	Veilige werklust (kg)	Heftijd (sec)	Hef/daal cycli/u	Bedrijfsspanning (VAC)	Stuurspanning (VAC)	Vermogen (kW)	Beschermingsklasse IP	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HS05-01	500	25	21	400	24	1,1	IP55	193	3459005
HS1-01	1000	20	21	400	24	0,75	IP55	160	3459001
HS1-04	1000	30	15	400	24	1.1	IP55	210	3459007
HS2-01	2000	20	21	400	24	1,5	IP55	235	3459002
HS2-06	2000	35	15	400	24	2,2	IP55	315	3459003
HS4-01	4000	40	13	400	24	2,2	IP55	375	3459004
HS4-06	4000	45	10	400	24	2,2	IP55	505	3459006

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HS05-01	243	2000	800	680	1615	1043
HS1-01	248	1300	820	640	1240	1033
HS1-04	283	1700	1000	640	1580	1343
HS2-01	273	1300	850	785	1220	1043
HS2-06	293	2000	1000	785	1600	1343
HS4-01	288	1700	1200	900	1600	1098
HS4-06	348	2200	1200	900	2000	1448