

## Tête d'appui à surface réduite filetée

### Description de l'article/illustrations du produit




### Description

**Matière :**  
Acier de traitement.

**Finition :**  
traité, bruni.  
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.

**Nota :**  
Les têtes d'appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.  
La surface réduite de la tête d'appui permet également une application avec des composants ayant des points d'appui étroits.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Tête d'appui forme en pointe avec tige filetée

Référence	B	D	D1	E	H	H1	SW
K1105.1060420	8	M6	4	11	20	10	10
K1105.1060430	8	M6	4	11	30	15	10
K1105.1080430	10	M8	4	14,4	30	15	13
K1105.1080440	10	M8	4	14,4	40	20	13
K1105.1080630	10	M8	6	14,4	30	15	13
K1105.1080640	10	M8	6	14,4	40	20	13
K1105.1100630	14	M10	6	19	30	15	17
K1105.1100650	14	M10	6	19	50	25	17

**Tête d'appui à surface réduite fileté****Aperçu des articles**

Référence	B	D	D1	E	H	H1	SW
K1105.1100830	14	M10	8	19	30	15	17
K1105.1100850	14	M10	8	19	50	25	17
K1105.1120640	14	M12	6	21,2	40	20	19
K1105.1120660	14	M12	6	21,2	60	30	19
K1105.1120840	14	M12	8	21,2	40	20	19
K1105.1120860	14	M12	8	21,2	60	30	19