

Rollcart diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, protection de la charge avec paroi arrière bombée, Avec lisses de support, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158341



Rollcart Diabale de manutention

avec dos bombé pour un transport sûr des marchandises rondes

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1250 x 660 x 450 mm
- protection de la charge avec paroi arrière bombée, Avec lisses de support
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de poignée	plastique
type de diable de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
charge	250 kg	Ø de roue	250 mm

largeur de pelle	400 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	180 mm	roulement	roulement à rouleaux
matériau	acier	hauteur	1250 mm
matériau de finition	soudé	largeur	660 mm
surface	finition peinture époxy	profondeur	450 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	modèle	avec lisses de support
protection de la charge	paroi arrière bombée	Poids	17,5 kg
poignée de sécurité	oui		

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal