


META

tablette avec panneau en acier pour rayonnage à palettes

largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 2700 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 691998



Das Lagersystem



META Tablette

pour rayonnage à palettes

tablette avec panneau en acier pour rayonnage à palettes

- largeur x profondeur 2700 x 1100 mm
- pour une charge max. par tabl. de 2700 kg
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur	2700 mm
type de rayonnage	accessoires	profondeur	1100 mm
champ de rayonnage	composant	charge maxi par tablette	2700 kg
composant	tablette avec panneau en acier	matériau	acier
accessoires de rayonnage	tablette	surface de tablette	galvanisé
pour type de rayonnage	rayonnage à palettes	exécution couleur	galvanisé

type tablette/niveau platelage en acier

Poids 41,31 kg

Cela s'adapte aussi ...

203461		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
507316		chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide
513209		escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins