PRODUKTDATENBLATT

LD40



gerade



- 12mm hohe Segmente
- Breites Anwendungspektrum
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD40 ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und erlaubt in einem breiten Anwendungsspektrum von Beton bis Granit kurze Trennzeiten. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sind bei der LD40 auf den Stahlkern der Scheibe lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.





Typenbezeichnung	LD40
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	302454
GTIN	4011890050347
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,600 kg
Produktabmessung	230 × 12,0 × 2,4 × 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	265 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,600 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN

