

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, graissables

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Taille de boîtier (D) 5 - 12 acier de décolletage tourné, à partir de la taille (D) 14 acier de traitement forgé. Rotule : acier à roulement trempé, rectifié et poli. Coussinet de palier en acier de décolletage avec graisseur.


Finition :

Zingué.

Nota :

Le palier lisse des embouts à rotule peut être graissé. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.

Dessins



Aperçu des articles

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 graissables

Embout à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables

Aperçu des articles

| Référence | Finition 2 | Matière du corps de base | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | K | L | L1 | α | SW | Charge de base dynamique kN | Charge de base statique kN |
|-----------|-------------------|--------------------------|-----|----|-----|----|----------|------|----|------|----|------|--------|----|-----|----|----|-----------------------------|----------------------------|
| K2086.05 | filetage à droite | acier de décolletage | 27 | 16 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 35 | 13 | 9 | 3,25 | 5,7 |
| K2086.06 | filetage à droite | acier de décolletage | 30 | 18 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 39 | 13 | 11 | 4,3 | 7,2 |
| K2086.08 | filetage à droite | acier de décolletage | 36 | 22 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 47 | 14 | 14 | 7,2 | 11,6 |
| K2086.10 | filetage à droite | acier de décolletage | 43 | 26 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 56 | 13 | 17 | 10 | 14,5 |
| K2086.12 | filetage à droite | acier de décolletage | 50 | 30 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 65 | 13 | 19 | 13,4 | 17 |
| K2086.14 | filetage à droite | acier de traitement | 57 | 34 | 8 | 14 | M14x2,0 | 20 | 25 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 25 | 74 | 16 | 22 | 17 | 24 |
| K2086.16 | filetage à droite | acier de traitement | 64 | 40 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 84 | 15 | 22 | 21,6 | 28,5 |
| K2086.18 | filetage à droite | acier de traitement | 71 | 44 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 32 | 93 | 15 | 27 | 26 | 42,5 |
| K2086.20 | filetage à droite | acier de traitement | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 14 | 30 | 31,5 | 42,5 |
| K2086.22 | filetage à droite | acier de traitement | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 25,8 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 111 | 15 | 32 | 38 | 57 |
| K2086.25 | filetage à droite | acier de traitement | 94 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 15 | 36 | 47,5 | 68 |
| K2086.30 | filetage à droite | acier de traitement | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 17 | 41 | 64 | 88 |
| K2086.051 | filetage à gauche | acier de décolletage | 27 | 16 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 35 | 13 | 9 | 3,25 | 5,7 |
| K2086.061 | filetage à gauche | acier de décolletage | 30 | 18 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 39 | 13 | 11 | 4,3 | 7,2 |
| K2086.081 | filetage à gauche | acier de décolletage | 36 | 22 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 47 | 14 | 14 | 7,2 | 11,6 |
| K2086.101 | filetage à gauche | acier de décolletage | 43 | 26 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 56 | 13 | 17 | 10 | 14,5 |
| K2086.121 | filetage à gauche | acier de décolletage | 50 | 30 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 65 | 13 | 19 | 13,4 | 17 |
| K2086.141 | filetage à gauche | acier de traitement | 57 | 34 | 8 | 14 | M14x2,0 | 20 | 25 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 25 | 74 | 16 | 22 | 17 | 24 |
| K2086.161 | filetage à gauche | acier de traitement | 64 | 40 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 84 | 15 | 22 | 21,6 | 28,5 |
| K2086.181 | filetage à gauche | acier de traitement | 71 | 44 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 32 | 93 | 15 | 27 | 26 | 42,5 |
| K2086.201 | filetage à gauche | acier de traitement | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 14 | 30 | 31,5 | 42,5 |
| K2086.221 | filetage à gauche | acier de traitement | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 25,8 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 111 | 15 | 32 | 38 | 57 |
| K2086.251 | filetage à gauche | acier de traitement | 94 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 15 | 36 | 47,5 | 68 |
| K2086.301 | filetage à gauche | acier de traitement | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 17 | 41 | 64 | 88 |