

**TRUMPF**



# TruTool N 160 LiHD-Akku 12V

Technische Daten

**TRUMPF**



## TruTool N 160 LiHD-Akku 12V

### MAXIMALE BLECHDICKEN

MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 400 N/MM <sup>2</sup>	1,6 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 600 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 800 N/MM <sup>2</sup>	0,7 mm
MAXIMALE BLECHDICKE ALUMINIUM BIS 250 N/MM <sup>2</sup>	2 mm

### RADIEN

KLEINSTER RADIUS	24 mm
------------------	-------

### ALLGEMEIN

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	2,2 m/min
HUBZAHL BEI NENNLAST	1500 1/min
STARTLOCHDURCHMESSER	22 mm
SPANNUNG	12 V

### GEWICHT

GEWICHT (MIT 4 AH-AKKU)	1,6 kg
-------------------------	--------