

Rollcart Tischwagen

Traglast 500 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 139266

Rollcart Tischwagen

Tischwagen

- Traglast 500 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1250 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	klappbar	nein

Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1200 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	800 mm	Material Gehäuse	Stahl
Etagen Anzahl	2 Stück	Durchmesser Rad	200 mm
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1000 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1250 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	800 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	44 kg
Aufbauten	keine		