

Artikelnummer: 309016

Kurzbeschreibung: Elektro-Deichselstapler
Pramac RX 10/09, Tragfähigkeit 1000 kg

Langbeschreibung: Elektro-Deichselstapler
Pramac RX 10/09, Tragfähigkeit 1000 kg: Der elektrische Deichselstapler Pramac RX 10/09 ist ein kompakter Stapler für den Einsatz in kleinen Produktionshallen. Durch die reduzierte Gabelstärke ist der Elektro-Deichselstapler auch geeignet, Gitterboxen zu transportieren. Klein und kompakt erweist sich der Elektro-Deichselstapler Pramac RX 10/09 als beste Investition, um Waren insbesondere in kleinen Produktionshallen zu befördern. Elektrisch gesteuert und begleitend bedient, eignet sich der Deichsel-Hubwagen auch für den Einsatz in Verkaufsräumen, denn durch den Bediener erhöht sich zusätzlich die Sicherheit. Dank seiner reduzierten Gabelstärke von nur 60 mm ist der Pramac RX 10/09 auch geeignet, um Gitterboxen zu transportieren und zu stapeln. Mit seiner Elektrohydraulik hebt und senkt der Stapler Waren auf bis zu 90 Metern Höhe. Der elektrische Deichselstapler verfügt über ein integriertes Ladegerät. Darüber hinaus kann er wahlweise entweder mit einer Plus-Batterie oder einer Gel-Batterie bestellt werden.
Technische Details: Fahrtrieb: elektrisch Bedienung: begleitend Tragfähigkeit: 1000 kg
Max. Hubhöhe: 900 mm FEM-Gabeöträger/-zinken Gabelstärke: 60 mm Gabellänge: von 500 bis 1150 mm Träger und Gabelbreite: von 500 bis 800 mm Reduzierung der Mastbauhöhe Integriertes Ladegerät Erhältlich mit Plus-Batterie oder Gel-Batterie



EAN/GTIN: 8018539077600