



Elektrisch leitfähige Ausführung  
(ESD = ElectroStatic Discharge)


**5**  
JAHRE  
GARANTIE

**TRESTON**

## System-Montagetische Höhenverstellbar bis 1100 mm

Optisch ansprechende Montagetische, die sich individuell an die Bedürfnisse anpassen lassen. Lückenlos nebeneinander oder an die Wand stellbar. Die Montage der Aufbauten erfolgt fest auf der Tischplatte und gewährleistet somit höchstmögliche Stabilität.

- Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, beidseitig melaminbeschichtet, hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1100 mm mit einem stabilen Gleitsystem aus Aluminium über Inbusschrauben, Handkurbel oder über Elektromotor mit schnellen 19 mm/ Sek



Platte L x T mm		1500 x 800	1800 x 800
mit Inbusschrauben	Standard	401942	401943
	ESD	530785	530786
mit Handkurbel	Standard	401946	401947
	ESD	530787	530788
mit Elektromotor	Standard	401950	401951
	ESD	530789	530790

### Höhenverstellmöglichkeiten



mit Inbusschrauben    mit Handkurbel    mit Elektromotor

Einfaches Verstellen der Arbeitshöhe von 700 - 1100 mm für Sitz- oder Steharbeitsplätze.

### Seitenplatte

Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts.

- L x T 400 x 800 mm
- Traglast 50 kg

Standard	401955	---
ESD	530791	---

### Eckplatte

Zur 90°-Verbindung von 2 Montagetischen mit Höhenverstellung über Inbusschrauben.

- Seitenlänge 800 x 800 mm
- Traglast 50 kg

Standard	401957	---
ESD	530792	---