



AirWork

Ausführung

Artikel-Nr.

Kunststofffußkreuz schwarz inkl. AL O2, Art.-Nr. 7166

PA200 MPOCX

OPTIONEN Hartbodenrollen Art.-Nr. 6990, Fußgleiter Art.-Nr. 6990-2

Stoffe

Sitz: MPO immer schwarz (100% Polyester)
> 100.000 Scheuertouren
Netzrückenlehne (100% PES):
CX0 schwarz CX6 petrol
CX2 weiß CX9 ocker
CX3 grau
CX5 mint

Maße

Sitzhöhe: 42 – 54 cm
Sitzbreite: 45,5 cm
Sitztiefe: 41 – 48,5 cm
Lehnenhöhe: 57,5 cm
Lehnenbreite: 43 cm
Gesamthöhe, breite, -tiefe: : 110-113 / 63 / 54 cm

Technische Daten

Gewicht: ca. 13 kg
VPE: 1
Paletteneinheit: 8/Palette
Verpackungsmaße: B 80cm/ H 48 cm / T 60 cm



Exklusiver Office Chair



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Moderne Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze



Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung



Gewichtseinstellende Synchron-Mechanik mit Feinjustierung und incl. Schiebesitz. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar.



Formschönes Kunststofffußkreuz schwarz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.



Inkl. höhenverstellbarer Armlehne O2 mit Softtpad-Auflage, breitenverstellbarer via Schnellverschluss



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergewicht 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.