



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

thermoport® CNS 1000 gekühlt R290

Der gekühlte Speisetransport-Wagen mit umweltfreundlichem Kühlmittel R290.

Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Kalthalten von vorgekühlten Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® CNS 1000 gekühlt R290



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	492 x 769 x 770 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	45 kg
Anschlusswert	250 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.000 mm
Fassungsvermögen	44 L
Kühlbereich	+2°C bis +10°C
Schutzart	IPX3
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	8
Auflageabstand	37 mm
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	4 Lenkstopprollen
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	75 mm
Max. Zuladung	75 kg
Kältemittel	R290
GN-Norm	GN 1/1

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.
- Mit natürlichem und somit umweltfreundlichen und leistungsstarken Kältemittel R290.
- Doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust.
- Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt.
- Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, sprühwassergeschützt (IPX3).
- Herausnehmbare Türdichtung, schnelle und einfache Reinigung.
- Hygienische Oberflächen.

Bestellnummer

85 01 04 11